

**FLEX****Satinadora TRINOX FLEX, Tipo: BSE14-3****Datos de pedido**

Número de pedido	077751 BSE14-3
GTIN	4030293187177
Clase de artículo	03S

**Descripción****Ejecución:**

**Satinadora de alta potencia TRINOFLEX BSE 14-3 100 con regulación electrónica constante.**

- **Preselección y mantenimiento constante de la velocidad mediante tacogenerador.**
- **Arranque suave, protección contra sobrecarga y bloqueo de re arranque después de un fallo del suministro eléctrico.**
- **El módulo electrónico totalmente encajado evita daños por polvo.**

**Aplicación:**

Para satinar, pulir, cepillar, alisar, desoxidar y desbarbar.

**Suministro:**

Satinadora BSE14-3 100, 1 adaptador de lijado para satinado BS100.

Quality Dress: BSE 14-3 100

Consumo de potencia: 1400 W

Intervalo de revoluciones: 1000 - 3500 min<sup>-1</sup>

Portaherramientas: 19

Longitud herramienta de pulido: 100 mm

Ø máximo pulidor: 125 mm

**Descripción técnica**

Portaherramientas	19
Quality Dress	BSE 14-3 100
Intervalo de revoluciones	1000 - 3500 min <sup>-1</sup>

Vibraciones máximas según EN	0 m/s <sup>2</sup>
Longitud herramienta de pulido	100 mm
Consumo de potencia	1400 W
Ø máximo pulidor	125 mm
Peso	2,9 kg
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Satinadora

## Accesorios

Minicinta abrasiva Ø 100 × 100 mm Tamaño de grano 180	568538 180
Minicinta abrasiva Ø 100 × 100 mm Tamaño de grano 120	568538 120
Cilindro de apoyo Ø 100 × 100 mm Tipo AIR	568577 AIR
Minicinta abrasiva Ø 100 × 100 mm Tamaño de grano 280	568535 280
Minicinta abrasiva Ø 100 × 100 mm Comparación de granulado 280	568558 280
Minicinta abrasiva Ø 100 × 100 mm Tamaño de grano 80	568535 80
Minicinta abrasiva Ø 100 × 100 mm Comparación de granulado 180	568558 180
Minicinta abrasiva Ø 100 × 100 mm Tamaño de grano 240	568538 240
Minicinta abrasiva Ø 100 × 100 mm Tamaño de grano 120	568532 120
Minicinta abrasiva Ø 100 × 100 mm Tamaño de grano 40	568532 40
Minicinta abrasiva Ø 100 × 100 mm Tamaño de grano 280	568538 280
Minicinta abrasiva Ø 100 × 100 mm Tamaño de grano 600	568538 600
Minicinta abrasiva Ø 100 × 100 mm Tamaño de grano 80	568532 80
Minicinta abrasiva Ø 100 × 100 mm Comparación de granulado 100	568558 100
Minicinta abrasiva Ø 100 × 100 mm Tamaño de grano 120	568535 120
Minicinta abrasiva Ø 100 × 100 mm Tamaño de grano 60	568532 60

