



## Radio de batería / red, Tipo: M18JSR



### Datos de pedido

Número de pedido	073960 M18JSR
GTIN	4002395167753
Clase de artículo	03L

### Descripción

#### Ejecución:

Robusta radio para obra, protegida contra salpicaduras de agua (IP54), para funcionamiento por corriente de la red y por batería.

- **Conexión USB para la carga de dispositivos móviles.**
- **Entrada AUX para conectar reproductores de audio externos.**
- **Reloj digital LCD con pilas.**
- **Funcionamiento con baterías Milwaukee de 18 V o con tensión alterna de 220-240 V.**

Sistema de audio de alto rendimiento con sintonizador AM / FM.

- **Dos altavoces con membranas pasivas producen un sonido firme y claro con bajos saturados.**
- **Sintonizador digital con 10 ubicaciones de memoria.**
- **El diseño robusto protege la radio contra salpicaduras de agua y polvo en la obra.**
- **Compartimento para el almacenamiento seguro de reproductores de MP3.**

#### Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

#### Suministro:

Incluido cable de red, 2 baterías tampón, cable de conexión AUX, sin baterías.

### Descripción técnica

Interfaz	Interfaz USB
Quality Dress	M18JSR-0
Altura	200 mm
Longitud	400 mm
Anchura	400 mm
Tensión de batería	18 V
Peso	5 kg
Cantidad de baterías contenidas	0
Clase de protección IP	IP 54
Suministro de energía	Con batería
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo de producto	Radio

## Accesorios

Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Iones de Li Sistema M18B5 Tipo de batería MB18	073816 MB18
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC