

HEDI

Lámparas para máquinas / puestos de trabajo, Tipo: 6LED



Datos de pedido

Número de pedido	081300 6LED
GTIN	4003644000111
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Lámparas de alta calidad y de uso universal para la conexión a 250 V / 50 Hz con interruptor de conexión / desconexión, cable de conexión de goma de 3 m.

Brazo flexible articulado de metal con revestimiento, robusto y largo, para el movimiento libre de la cabeza de la lámpara junto con una alta estabilidad de posicionamiento. Luminaria de máquina con **LED** para la iluminación concentrada del puesto de trabajo. Reducido consumo de energía, evita el calentamiento y la radiación UV en los objetos iluminados.

Norma:

Lámparas de alta calidad y de uso universal para la conexión a 250 V / 50 Hz con interruptor de conexión / desconexión, cable de conexión de goma de 3 m.

· **Brazo flexible articulado de metal con revestimiento, resistente, largo.**

Función:

IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.

Suministro:

Incluye bombilla, con **potente imán de sujeción, sargento de tornillo 50 mm y tornillos de fijación** para la fijación en la máquina, en la mesa, en pared o en el techo.

Nota:

Disponible en color de luz blanco cálido (3.000 K).

Clase de protección IP: IP 20

Rendimiento lumínico: 6 W
Corriente de alumbrado: 450 lm
Cantidad de LED: 4
Longitud cable de conexión: 3 m

Descripción técnica

Cantidad de LED	4
Corriente de alumbrado	450 lm
Clase de protección IP	IP 20
Suministro de energía	alimentado en la red
Longitud cable de conexión	3 m
Color luz	6500 K
Bombilla	LED
Bombilla intercambiable	sí
Rendimiento lumínico	6 W
Tipo de producto	Luminaria para puesto de trabajo

Accesorios

Lámpara de repuesto adecuado para tipo 6LED	081310 6LED
---	-------------