

**Garant****Par de soportes de ruedas para armario de cajones móvil Sentido de desplazamiento cara frontal del cajón, Tipo: R27E****Datos de pedido**

Número de pedido	942947 R27E
GTIN	4045197806444
Clase de artículo	91H

**Descripción****Ejecución:**

Par de soportes de ruedas: 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas ( $\varnothing$  100 mm) con freno de bloqueo, unidas por sendos travesaños. **Tenga en cuenta el sentido de marcha de las ruedas.** Capacidad de carga 600 kg, con la carga uniformemente distribuida.

**Idóneo para:**

Par de soportes de ruedas adecuado para carcasas de armarios de herramientas del grupo de productos 94 (hasta 08/2019) con las **dimensiones 27 x 27 E**. Por motivos de seguridad (peligro de vuelco), la altura útil máxima de la carcasa es de 800 mm. **Desplazamiento desde la cara frontal de los cajones.**

**Nota:**

- **Los cajones de armarios de herramientas móviles han de estar equipados con bloqueo individual de los cajones. De esta forma los cajones se bloquean automáticamente al cerrarlos, evitando que se abran durante el transporte. Los bloqueos individuales para cajones del grupo de productos 94 (hasta 08/2019) se encuentran en n.º 949605, en la lista de piezas de recambio.**
- **Para la capacidad de carga de las ruedas (600 kg) se ha de tener en cuenta el peso propio del armario.**
- **Tenga en cuenta el sentido de marcha deseado de las ruedas.**

**Descripción técnica**

Ø de rueda, rueda fija	100 mm
Capacidad de carga máxima total	600 kg
Ø de rueda, rueda dirigible	100 mm
Tipo de producto	Rodillo