



Surtido de llaves de vaso, cuadrado 1/4; 1/2 pulgada 43 piezas, Número de piezas: 43



Datos de pedido

Número de pedido	630038 43
GTIN	4062406230166
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 – M20.

Para tornillos con hexágono interior con rosca M4 – M18.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Suministro:

Vaso de 1/4 pulgada de 6 caras: 11 uds. n.º 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

Vaso de 1/2 pulgada de 12 caras: 13 uds. n.º 642120 tam. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

Vasos de punta de 1/4 pulgada, de 6 caras: 3 uds. n.º 631720 tam. 3; 4; 5

Vasos de punta de 1/2 pulgada, de 6 caras: 5 uds. n.º 643220 tam. 6; 8; 10; 12; 14

Mango transversal 1/4 pulgada: 1 ud. similar a n.º 633029

Mango transversal 1/2 pulgada: 1 ud. n.º 641320 tam. 295

Mango encajable de 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 632840 tam. 1/4

Prolongaciones 1/4 pulgada: 2 uds. n.º 632420 tam. 50; 150

Prolongaciones 1/2 pulgada: 2 uds. n.º 641020 tam. 130; 255

Articulación cardán de 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 633520 tam. 1/4

Articulación cardán de 1/2 pulgada: 1 ud. n.º 641620 tam. 1/2

Carraca 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 632090 tam. 1/4

Carraca 1/2 pulgada: 1 ud. n.º 640190 tam. 1/2

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal	13-32 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Número de piezas	43
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	4-13 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal	3-14 mm
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	507 mm
Anchura	227 mm
Altura	62 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4 mm	631020 4
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 8 mm	631020 8
Articulación cardán, 1/4 pulgada Tipo 1/4	633520 1/4
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 13 mm	631020 13
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 6 mm	631020 6
Inserto de espuma rígida para el surtido 630038	630324 630038
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 7 mm	631020 7
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 12 mm	643220 12
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5 mm	631020 5

Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641020 255
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 8 mm	643220 8
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 11 mm	631020 11
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4,5 mm	631020 4,5
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 150 mm	632420 150
Caja modular Tipo 5	630323 5
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadacorto Hexágono 4 mm	631720 4
Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor Tipo 1/4	632090 1/4
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 10 mm	631020 10
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5,5 mm	631020 5,5
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641620 1/2
Mango transversal, 1/4 pulgada Longitud total 116 mm	633029 116
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 14 mm	643220 14
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 6 mm	643220 6
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 10 mm	643220 10
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo 1/2	640190 1/2
Mango encajable, 1/4 pulgada Longitud total 150	632840 150
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadacorto Hexágono 5 mm	631720 5
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641020 130
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 295 mm	641320 295
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadacorto Hexágono 3 mm	631720 3
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	632420 50
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 9 mm	631020 9
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642120 16
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642120 24
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 15 mm	642120 15
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642120 22

Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642120 13
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 27 mm	642120 27
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642120 21
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 30 mm	642120 30
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 14 mm	642120 14
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642120 19
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642120 17
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 32 mm	642120 32
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642120 18