



Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 17 piezas, Tipo: 6



Datos de pedido

Número de pedido	630168 6
GTIN	4062406230180
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 – M8.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 12 uds. n.º 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Mango transversal: 1 ud. similar a n.º. 633029 tam. 116

Mango prolongador: 1 ud. n.º 632840 tam. 150

Prolongaciones: 1 ud. n.º 632420 tam. 150

Articulación cardán: 1 ud. n.º 633520 tam. 1/4

Carraca: 1 ud. n.º 632090 tam. 1/4

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Número de piezas	17
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	4-13 mm
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	257 mm
Anchura	149 mm
Altura	47 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Mango encajable, 1/4 pulgada Longitud total 150	632840 150
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 13 mm	631020 13
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5,5 mm	631020 5,5
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 8 mm	631020 8
Inserto de espuma rígida para el surtido 630168	630324 630168
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 11 mm	631020 11
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 12 mm	631020 12
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 150 mm	632420 150
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5 mm	631020 5
Caja modular Tipo 2	630323 2
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4 mm	631020 4
Mango transversal, 1/4 pulgada Longitud total 116 mm	633029 116
Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor Tipo 1/4	632090 1/4
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 6 mm	631020 6
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4,5 mm	631020 4,5
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 10 mm	631020 10
Articulación cardán, 1/4 pulgada Tipo 1/4	633520 1/4
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 9 mm	631020 9
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 7 mm	631020 7