



Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 29 piezas, Tipo: 6



Datos de pedido

Número de pedido	630368 6
GTIN	4062406230203
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 – M8 y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 – M8.

Para tornillos Phillips con rosca M2 – M6 y para tornillos de cabeza ranurada con rosca M2,5 – M5.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 12 uds. n.º 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Vasos de punta de 6 caras: 4 uds. n.º 631720 tam. 3; 4; 5; 6

Puntas, C 6,3 para Phillips: 3 uds. similar a n.º 675200 tam. 1; 2; 3

Puntas, C 6,3, para ranura: 3 uds. similar a n.º 675250 tam. 4; 5,5; 8

Destornillador para puntas: 1 ud. n.º 676800 tam. 4/4

Mango transversal: 1 ud. similar a n.º 633029

Mango prolongador: 1 ud. n.º 632840 tam. 150

Prolongaciones: 1 ud. 75 mm

1 ud. n.º 632420 tam. 150

Articulación cardán: 1 ud. n.º 633520 tam. 1/4

Carraca: 1 ud. n.º 632090 tam. 1/4

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Altura: 47 mm
 Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul
 Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 4-13 mm
 Intervalo de ancho de llave hexagonal: 3-6 mm

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Número de piezas	29
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	4-13 mm
Intervalo de ancho de llave hexagonal	3-6 mm
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	257 mm
Anchura	149 mm
Altura	47 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Punta para ranura, 1/4 pulgada C 6,3 Anchura de filo 5,5 mm	675250 5,5
Punta para ranura, 1/4 pulgada C 6,3 Anchura de filo 8 mm	675250 8
Pieza de unión Tipo 4/4	676800 4/4
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 150 mm	632420 150
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 11 mm	631020 11
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/25 mm	675200 3/25

Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 10 mm	631020 10
Punta para ranura, 1/4 pulgada C 6,3 Anchura de filo 4 mm	675250 4
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 8 mm	631020 8
Mango encajable, 1/4 pulgada Longitud total 150	632840 150
Inserto de espuma rígida para el surtido 630368	630324 630368
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 13 mm	631020 13
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada corto Hexágono 5 mm	631720 5
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada corto Hexágono 4 mm	631720 4
Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor Tipo 1/4	632090 1/4
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada corto Hexágono 6 mm	631720 6
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 12 mm	631020 12
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5 mm	631020 5
Articulación cardán, 1/4 pulgada Tipo 1/4	633520 1/4
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675200 2/25
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5,5 mm	631020 5,5
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4 mm	631020 4
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 6 mm	631020 6
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3, con zona de torsión Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675200 1/25
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4,5 mm	631020 4,5
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgada corto Hexágono 3 mm	631720 3
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 7 mm	631020 7
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 9 mm	631020 9
Mango transversal, 1/4 pulgada Longitud total 116 mm	633029 116
Caja modular Tipo 2	630323 2