



## Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 42 piezas, Tipo: 6



### Datos de pedido

Número de pedido	630329 6
GTIN	4062406230722
Clase de artículo	62A

### Descripción

#### Ejecución:

**Piezas de accionamiento / de unión** según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**.

#### Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 – M8 y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 – M10.

Para tornillos Pozidriv y Phillips con rosca M2 – M6, tornillos de cabeza ranurada con rosca M2 – M4

y para tornillos Torx® interiores con rosca M2,5 – M8.

#### Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

#### Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 13 uds. n.º 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Puntas, C 6,3, para hexágono interior: 4 uds. similar a n.º 675240 tam. 3; 4; 5; 6

Puntas, C 6,3 para Phillips: 3 uds. similar a n.º 675310 tam. 1/25; 2/25; 3/25

Puntas, C 6,3 para Pozidriv: 3 uds. similar a n.º 675320 tam. 1/25; 2/25; 3/25

Puntas, C 6,3, para ranura: 3 uds. similares a n.º 675250 tam. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

Puntas, C 6,3 para Torx® interior: 7 uds. similares a n.º 675340 tam. TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Mango transversal: 1 ud. similar a n.º. 633029 tam. 116

Mango prolongador: 1 ud. n.º 632840 tam. 150

Prolongaciones: 2 uds. n.º 632420 tam. 50; 100

Articulación cardán: 1 ud. n.º 633520 tam. 1/4  
 Carraca: 1 ud. n.º 632090 tam. 1/4 con expulsor  
 Mango de acoplamiento E 6,3: 1 ud. similar a n.º 675020 tam. 6,3K para puntas C 6,3 de 1/4 pulgada  
 Vástago de unión: 1 ud. de mango de punta E 6,3 cuadrado de 1/4 pulgadas  
 Pieza de unión para puntas: 1 ud. n.º 676800 cuadrado de 1/4 pulgada, asiento para puntas 1/4 pulgada  
 Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

## Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Intervalo de ancho de llave hexagonal	3-6 mm
Número de piezas	41
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	4-14 mm
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	357 mm
Anchura	174 mm
Altura	47 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

## Accesorios

Pieza de unión Tipo 4/4	676800 4/4
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675310 1/25

Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX8	675340 TX8
Mango con imán / acoplamiento rápido Hexágono del mango 6,3K	675020 6,3K
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 11 mm	631020 11
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/25 mm	675310 3/25
Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675310 2/25
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 3 mm	675240 3
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX40	675340 TX40
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4,5 mm	631020 4,5
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 1/25 mm	675320 1/25
Inserto de espuma rígida para el surtido 630329	630324 630329
Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor Tipo 1/4	632090 1/4
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX25	675340 TX25
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 6 mm	675240 6
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 13 mm	631020 13
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 14 mm	631020 14
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 7 mm	631020 7
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 9 mm	631020 9
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX30	675340 TX30
Caja modular Tipo 2	630323 2
Mango encajable, 1/4 pulgada Longitud total 150	632840 150
Mango transversal, 1/4 pulgada Longitud total 116 mm	633029 116
Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 3/25 mm	675320 3/25
Mango de conexión con bola Tipo 2	650005 2
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4 mm	631020 4
	675320 2/25

Punta para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm

Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 8 mm	631020 8
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 100 mm	632420 100
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 4 mm	675240 4
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 10 mm	631020 10
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	632420 50
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 12 mm	631020 12
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5,5 mm	631020 5,5
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX15	675340 TX15
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5 mm	631020 5
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 6 mm	631020 6
Punta para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX10	675340 TX10
Articulación cardán, 1/4 pulgada Tipo 1/4	633520 1/4
Punta para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Hex-Plus Hexágono 5 mm	675240 5