



Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 19 piezas, Tipo: 12



Datos de pedido

Número de pedido	633918 12
GTIN	4062406230753
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; insertos para llaves de vaso según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**. Con insertos para llaves de vaso de 12 caras.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 – M14.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso: 14 uds. tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Mango transversal: 1 ud. n.º 635720

Prolongaciones: 2 uds. n.º 635420 tam. 75; 240

Articulación cardán: 1 ud. n.º 636220

Carraca: 1 ud. n.º 635090

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal	8-22 mm
Número de piezas	19

Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	357 mm
Anchura	174 mm
Altura	47 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm	635420 75
Caja modular Tipo 3	630323 3
Inserto de espuma rígida para el surtido 633918	630324 633918
Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8	636220 3/8
Mango transversal, 3/8 pulgada Longitud total 200 mm	635720 200
Carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor Tipo 3/8	635090 3/8