



Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 26 piezas, Tipo: 6



Datos de pedido

Número de pedido	634318 6
GTIN	4062406230760
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**. Con vasos de 6 caras n.º 637220.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 – M12 para bujías y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 – M12.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 12 o de 6 caras: 12 uds. tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Insertos para llaves de vaso para bujías: 2 uds. similar a n.º 637329 tam. 16; 20,8

Vasos de punta de 6 caras: 7 uds. n.º 637620 tam. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Mango transversal: 1 ud. n.º 635720

Prolongaciones: 2 uds. n.º 635420 tam. 75; 240

Articulación cardán: 1 ud. n.º 636220

Carraca: 1 ud. n.º 635090

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	8-19 mm
---	---------

Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Número de piezas	26
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Intervalo de ancho de llave hexagonal	3-10 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	357 mm
Anchura	174 mm
Altura	47 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Vaso para bujías 3/8 pulgada Ancho de llave 16 mm	637329 16
Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada Hexágono 8 mm	637620 8
Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada Hexágono 10 mm	637620 10
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm	635420 75
Mango transversal, 3/8 pulgada Longitud total 200 mm	635720 200
Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada Hexágono 4 mm	637620 4
Caja modular Tipo 3	630323 3
Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada Hexágono 5 mm	637620 5
Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada Hexágono 3 mm	637620 3
Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8	636220 3/8
Vaso para bujías 3/8 pulgada Ancho de llave 20,8 mm	637329 20,8
Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada Hexágono 6 mm	637620 6
Carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor Tipo 3/8	635090 3/8
Inserto de espuma rígida para el surtido 634318	630324 634318
Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada Hexágono 7 mm	637620 7

