



## Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 19 piezas, Tipo: 6



### Datos de pedido

Número de pedido	633918 6
GTIN	4062406230746
Clase de artículo	62A

### Descripción

#### Ejecución:

**Piezas de accionamiento / de unión** según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**. Con vasos de 6 caras n.º 637220.

#### Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 – M14.

#### Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

#### Suministro:

Insertos para llaves de vaso: 14 uds. tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Mango transversal: 1 ud. n.º 635720

Prolongaciones: 2 uds. n.º 635420 tam. 75; 240

Articulación cardán: 1 ud. n.º 636220

Carraca: 1 ud. n.º 635090

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

### Descripción técnica

Medidas anchos de llave	métrico
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	8-22 mm

Número de piezas	19
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	357 mm
Anchura	174 mm
Altura	47 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

## Accesorios

Mango transversal, 3/8 pulgada Longitud total 200 mm	635720 200
Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8	636220 3/8
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm	635420 75
Carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor Tipo 3/8	635090 3/8
Inserto de espuma rígida para el surtido 633918	630324 633918
Caja modular Tipo 3	630323 3