



Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor, Tipo: 1/4



Datos de pedido

Número de pedido	632090 1/4
GTIN	4062406230739
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Idóneo para :

Insertos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Número de dientes: 36

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3120
Longitud total	125 mm
Número de dientes	36
Ángulo de trabajo	10 grados
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	cromado
Tipo de producto	Carraca