



Surtido de llaves de vaso, cuadrado de 3/8 pulgada 26 piezas, Tipo: 12



Datos de pedido

Número de pedido	634318 12
GTIN	4062406230777
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**. Con insertos para llaves de vaso de 12 caras.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M5 – M12 para bujías y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 – M12.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 12 o de 6 caras: 12 uds. tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Insertos para llaves de vaso para bujías: 2 uds. similar a n.º 637329 tam. 16; 20,8

Vasos de punta de 6 caras: 7 uds. n.º 637620 tam. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Mango transversal: 1 ud. n.º 635720

Prolongaciones: 2 uds. n.º 635420 tam. 75; 240

Articulación cardán: 1 ud. n.º 636220

Carraca: 1 ud. n.º 635090

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

Intervalo de ancho de llave hexagonal	3-10 mm
---------------------------------------	---------

Número de piezas	26
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal	8-19 mm
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	357 mm
Anchura	174 mm
Altura	47 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor Tipo 3/8	635090 3/8
Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada Hexágono 4 mm	637620 4
Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada Hexágono 10 mm	637620 10
Vaso para bujías 3/8 pulgada Ancho de llave 20,8 mm	637329 20,8
Caja modular Tipo 3	630323 3
Mango transversal, 3/8 pulgada Longitud total 200 mm	635720 200
Vaso para bujías 3/8 pulgada Ancho de llave 16 mm	637329 16
Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada Hexágono 7 mm	637620 7
Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada Hexágono 5 mm	637620 5
Inserto de espuma rígida para el surtido 634318	630324 634318
Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada Hexágono 3 mm	637620 3
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm	635420 75
Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8	636220 3/8
Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada Hexágono 8 mm	637620 8
Vaso de punta de 6 caras, 3/8 pulgada Hexágono 6 mm	637620 6