



Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 16 piezas, Tipo: 12



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 637718 12 |
| GTIN | 4062406230814 |
| Clase de artículo | 62A |

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**. Con vasos de 12 caras n.º 642120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 – M22.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso: 13 uds. tam. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 prolongaciones: n.º 641020 tam. 130; 255

1 carraca: n.º 640190

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Medidas anchos de llave | métrico |
| Número de piezas | 16 |
| Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal | 10-34 mm |
| Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul |
| Embalaje | Caja de plástico ABS |
| Longitud | 407 mm |
| Anchura | 227 mm |
| Altura | 62 mm |
| Tipo de producto | Llave de vaso |

Accesorios

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo 1/2 | 640190 1/2 |
| Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm | 641020 255 |
| Caja modular Tipo 4 | 630323 4 |
| Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm | 641020 130 |
| Inserto de espuma rígida para el surtido 637718 | 630324 637718 |