



Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 23 piezas, Tipo: 12



Datos de pedido

Número de pedido	637818 12
GTIN	4062406230838
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**. Con vasos de 12 caras n.º 642120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 – M22.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso: 17 uds. tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Mango transversal: 1 ud. 641320

Prolongaciones: 3 uds. n.º 641020 tam. 75; 130; 255

Articulación cardán: 1 ud. n.º 641620

Carraca: 1 ud. n.º 640190

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

Medidas anchos de llave	métrico
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras

Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso bihexagonal	10-34 mm
Número de piezas	23
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	407 mm
Anchura	227 mm
Altura	62 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641020 255
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo 1/2	640190 1/2
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641620 1/2
Caja modular Tipo 4	630323 4
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 75 mm	641020 75
Inserto de espuma rígida para el surtido 637818	630324 637818
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641020 130
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 295 mm	641320 295