

**Carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor, Tipo: 3/8****Datos de pedido**

Número de pedido	635090 3/8
GTIN	4062406230784
Clase de artículo	62A

**Descripción****Ejecución:**

Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

**Norma:****DIN 3122-D 10**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

**Idóneo para :**

Insertos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 3/8 pul

Número de dientes: 38

**Descripción técnica**

Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Norma	DIN 3120
Norma	DIN 3122
Longitud total	195 mm
Número de dientes	38
Ángulo de trabajo	9,5 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado

Tipo de producto

Carraca