



Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 12 piezas, Tipo: 6



Datos de pedido

Número de pedido	637668 6
GTIN	4062406230791
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 – M16.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 9 ud. n.º 642220 tam. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 prolongaciones: 1 ud. n.º 641020 tam. 130; 255

1 carraca: n.º 640190

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Altura: 62 mm

Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 10-24 mm

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Medidas anchos de llave	métrico
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	10-24 mm
Número de piezas	12
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	407 mm
Anchura	227 mm
Altura	62 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642220 24
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642220 18
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642220 13
Inserto de espuma rígida para el surtido 637668	630324 637668
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 10 mm	642220 10
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641020 255
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo 1/2	640190 1/2
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642220 21
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642220 22
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642220 19
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642220 16
Caja modular Tipo 4	630323 4
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641020 130
Vaso de seis caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642220 17