



## Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 16 piezas, Tipo: 6



### Datos de pedido

Número de pedido	637718 6
GTIN	4062406230807
Clase de artículo	62A

### Descripción

#### Ejecución:

**Piezas de accionamiento / de unión** según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**. Con vasos de 6 caras n.º 642120.

#### Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 – M22.

#### Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

#### Suministro:

Insertos para llaves de vaso: 13 uds. tam. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 prolongaciones: n.º 641020 tam. 130; 255

1 carraca: n.º 640190

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

### Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Número de piezas	16
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	10-34 mm
Medidas anchos de llave	métrico

Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	407 mm
Anchura	227 mm
Altura	62 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

### Accesorios

Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641020 130
Inserto de espuma rígida para el surtido 637718	630324 637718
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641020 255
Caja modular Tipo 3	630323 3
Caja modular Tipo 4	630323 4
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo 1/2	640190 1/2