



Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 22 piezas, Tipo: 6



Datos de pedido

Número de pedido	638168 6
GTIN	4062406230845
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 – M20, también para bujías.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 15 uds. n.º 642220 tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Insertos para llaves de vaso para bujías: 2 uds. similar a n.º 642450 tam. 16; 20,8

Mango transversal: 1 ud. n.º 641320 tam. 295

Prolongaciones: 2 uds. n.º 641020 tam. 130; 255

Articulación cardán: 1 ud. n.º 641620 tam. 1/2

Carraca: 1 ud. n.º 640190 tam. 1/2

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Altura: 62 mm

Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 10-30 mm

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
---------------------------	---------

Número de piezas	22
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	10-30 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	407 mm
Anchura	227 mm
Altura	62 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Inserto de espuma rígida para el surtido 638168	630324 638168
Caja modular Tipo 4	630323 4