



Surtido de llaves de vaso con insertos largos cuadrado de 1/4 pulgada 35 piezas, Tipo: 6



Datos de pedido

Número de pedido	630308 6
GTIN	4062406230890
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según **DIN 3122 / 3123**; **insertos para llaves de vaso** según **DIN 3124**. Cuadrados macho / hembra según **DIN 3120**.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M2 – M8 y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 – M8.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras largos: 12 uds. n.º 631415 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 12 uds. n.º 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Vasos de punta de 6 caras: 6 uds. n.º 631720 tam. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Mango transversal: 1 ud. similar a n.º 633029

Mango prolongador: 1 ud. n.º 632840 tam. 150

Anillo patrón PASA M65x2: 1 ud. n.º 632420 tam. 150

Articulación cardán: 1 ud. n.º 633520 tam. 1/4

Carraca: 1 ud. n.º 632090 tam. 1/4

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Altura: 47 mm

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 4-13 mm

Intervalo de ancho de llave hexagonal: 2,5-8 mm

Descripción técnica

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	4-13 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Número de piezas	35
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Intervalo de ancho de llave hexagonal	2,5-8 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Embalaje	Caja de plástico ABS
Longitud	357 mm
Anchura	174 mm
Altura	47 mm
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Vaso de punta de 6 caras 1/4 pulgada corto Hexágono 6 mm	631720 6
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada largo Ancho de llave 6 mm	631415 6
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4,5 mm	631020 4,5
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 10 mm	631020 10
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada largo Ancho de llave 5 mm	631415 5
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 7 mm	631020 7
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 9 mm	631020 9
Mango transversal, 1/4 pulgada Longitud total 116 mm	633029 116
Mango encajable, 1/4 pulgada Longitud total 150	632840 150
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 13 mm	631020 13
Caja modular Tipo 3	630323 3

Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5 mm	631020 5
Vaso de punta de 6 caras 1/4 pulgada corto Hexágono 5 mm	631720 5
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada largo Ancho de llave 10 mm	631415 10
Vaso de punta de 6 caras 1/4 pulgada corto Hexágono 4 mm	631720 4
Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor Tipo 1/4	632090 1/4
Vaso de punta de 6 caras 1/4 pulgada corto Hexágono 8 mm	631720 8
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada largo Ancho de llave 5,5 mm	631415 5,5
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada largo Ancho de llave 13 mm	631415 13
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada largo Ancho de llave 11 mm	631415 11
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 11 mm	631020 11
Vaso de punta de 6 caras 1/4 pulgada corto Hexágono 3 mm	631720 3
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada largo Ancho de llave 7 mm	631415 7
Inserto de espuma rígida para el surtido 630308	630324 630308
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 12 mm	631020 12
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada largo Ancho de llave 12 mm	631415 12
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5,5 mm	631020 5,5
Articulación cardán, 1/4 pulgada Tipo 1/4	633520 1/4
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4 mm	631020 4
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 8 mm	631020 8
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 150 mm	632420 150
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada largo Ancho de llave 9 mm	631415 9
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 6 mm	631020 6
Vaso de punta de 6 caras 1/4 pulgada corto Hexágono 2,5 mm	631720 2,5
Vaso de seis caras, 1/4 pulgada largo Ancho de llave 8 mm	631415 8