

**HOLEX****Cono combinado portafresas Forma A, BT 40 A = 100, Ø de mandril d1: 27mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302917 27
GTIN	4062406229993
Clase de artículo	32A

**Descripción****Ejecución:**

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el collar. Todos los mangos chorreados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm. Forma A.

**Aplicación:**

**Con chaveta de ajuste** para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.

**Con anillo de arrastre** para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.

**Suministro:**

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

**Partes opcionales:**

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802. Llave especial n.º 309840.

**Nota:**

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

**Descripción técnica**

Anillo de arrastre de recambio n° 309870	27
Ø exterior D	48 mm
Llave especial adecuada n° 309840	27
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Ø de mandril d <sub>1</sub>	27 mm

Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	27
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	27 mm
Adaptador	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono portafresas