



Cono combinado portafresas Forma A, BT 40 A = 100, Ø de mandril d1: 32mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 302917 32 |
| GTIN | 4062406230005 |
| Clase de artículo | 32A |

Descripción

Ejecución:

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el collar. Todos los mangos chorreados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm. Forma A.

Aplicación:

Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.

Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.

Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802. Llave especial n.º 309840.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

Descripción técnica

| | |
|---|--------|
| Ø de mandril d ₁ | 32 mm |
| Llave especial adecuada n.º 309840 | 32 |
| Anillo de arrastre de recambio n.º 309870 | 32 |
| Ø exterior D | 58 mm |
| Longitud de voladizo medida A | 100 mm |

| | |
|---|---------------------|
| Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861 | 32 |
| Ø de sujeción D ₁ | 32 mm |
| Adaptador | BT 40 A = 100 |
| Norma | DIN 6358 |
| Norma asiento | JIS B6339 |
| Norma asiento | JIS B6339 |
| Forma | ADB |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm |
| Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC |
| Tipo de producto | Cono portafresas |