



## Cono combinado portafresas Forma A, BT 40 A = 100, Ø de mandril d1: 22mm



### Datos de pedido

Número de pedido	302917 22
GTIN	4062406229986
Clase de artículo	32A

### Descripción

#### Ejecución:

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el collar. Todos los mangos chorreados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm. Forma A.

#### Aplicación:

**Con chaveta de ajuste** para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.

**Con anillo de arrastre** para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.

#### Suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

#### Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802. Llave especial n.º 309840.

#### Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

### Descripción técnica

Llave especial adecuada n.º 309840	22
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Anillo de arrastre de recambio n.º 309870	22
Ø exterior D	40 mm
Ø de mandril d <sub>1</sub>	22 mm

Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	22
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	22 mm
Adaptador	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono portafresas