

**Mandrino portafresas Forma A, BT 40 A = 100, Ø de mandril d1: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	303027 16
GTIN	4062406231057
Clase de artículo	32A

**Descripción****Ejecución:**

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el collar. Todos los mangos chorreados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm. Forma A.

**Suministro:**

Incluye tornillo de apriete de fresas.

**Partes opcionales:**

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802. Llave especial n.º 309840.

**Descripción técnica**

Llave especial adecuada n.º 309840	16
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	16
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Ø exterior D	38 mm
Ø de mandril d <sub>1</sub>	16 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	16 mm
Adaptador	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma asiento	JIS B6339

Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 μm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas