



Mandrino portafresas Forma A, BT 40 A = 100, Ø de mandril d1: 22mm



Datos de pedido

Número de pedido	303027 22
GTIN	4062406231064
Clase de artículo	32A

Descripción

Ejecución:

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el collar. Todos los mangos chorreados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm. Forma A.

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802. Llave especial n.º 309840.

Descripción técnica

Ø exterior D	48 mm
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	22
Ø de mandril d ₁	22 mm
Llave especial adecuada n.º 309840	22
Ø de sujeción D ₁	22 mm
Adaptador	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma asiento	JIS B6339

Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 μm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas