

**HOLEX****Cono combinado portafresas Forma A, BT 50 A = 100, Ø de mandril d1: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302957 32
GTIN	4062406231040
Clase de artículo	32A

**Descripción****Ejecución:**

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el collar. Todos los mangos chorreados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm. Forma A.

**Aplicación:**

**Con chaveta de ajuste** para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.

**Con anillo de arrastre** para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.

**Suministro:**

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

**Partes opcionales:**

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802. Llave especial n.º 309840.

**Nota:**

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

**Descripción técnica**

Llave especial adecuada n° 309840	32
Longitud de voladizo medida A	100 mm
Anillo de arrastre de recambio n° 309870	32
Ø exterior D	58 mm
Ø de mandril d <sub>1</sub>	32 mm

Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	32
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	32 mm
Adaptador	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono portafresas