



## Sierra de cadena con batería, Tipo: M18FCHS121



### Datos de pedido

Número de pedido	078203 M18FCHS121
GTIN	4058546221683
Clase de artículo	03L

### Descripción

#### Ejecución:

- **Robusta motosierra con ergonomía excelente, alto rendimiento y velocidad de cadena elevada.**
- **La batería de iones de litio de 18 V le ofrece un rendimiento similar, un funcionamiento fiable y una vida útil como un dispositivo de jardinería accionado por gasolina, pero sin emisiones directas.**
- **Con una carga de batería podrá realizar hasta 150 cortes en 10×10 cm de madera blanda (12,0 Ah); el mismo trabajo que con un depósito lleno en un dispositivo de jardinería a gasolina.**
- **La batería REDLITHIUM™-ION-HIGH OUTPUT™-12,0 Ah ha sido desarrollada para un uso profesional y duradero y es adecuada para todas las herramientas eléctricas de batería Milwaukee. Por lo tanto, puede utilizar una misma batería para su sierra de sable con batería Milwaukee, lijadora angular de batería o taladro-atornillador de impacto con batería.**
- **Topo de garras metálico para un efecto de palanca mejorado en el proceso de corte.**
- **Lubricación de cadena sencilla: recipiente sin pérdidas para aceite de cadena (contenido del depósito 200 ml), fácil de llenar, control sencillo del nivel de llenado.**

#### Suministro:

Incluye batería High-Output de 12,0 Ah y cargador, 80 ml de aceite, cadena y protección de cadena (espada).

### Descripción técnica

Peso	6,4 kg
Capacidad de la batería	12 Ah

Cantidad de baterías contenidas	1
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Vibraciones máximas según EN	4,96 m/s <sup>2</sup>
Tensión de batería	18 V
Nivel de intensidad acústica	97,69 dB
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Sierras de cadena