

Garant
Vástago de barra de mandrinar GARANT Master Mute Con amortiguación de vibraciones, 8×D, Ø del sistema / vástago: GL/16

Datos de pedido

Número de pedido	264866 GL/16
GTIN	4062406231408
Clase de artículo	29E

Descripción
Suministro:

Adaptador reductor para conexión con el líquido refrigerante.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

$D_{\min.} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ de mango} + \text{Desplazamiento central } L_3 \text{ cabezal de corte.}$

Cómoda orientación de la barra de mandrinar mediante el cabezal de equipamiento n.º 265001.

Descripción técnica

Zona S no sujetable	74 mm
Longitud de sujeción recomendada	64 mm
Sistema	GL
Juego de tornillos de montaje	269026 1
Longitud total L	170 mm
cabezales de corte intercambiables	264830; 264831
Serie	Master Mute
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cuerpo de base barra de mandrinar

