

Garant

Vástago de barra de mandrinar GARANT Master Mute Con amortiguación de vibraciones, 11xD, Ø del sistema / vástago: DM/50



Datos de pedido

Número de pedido	264934 DM/50
GTIN	4062406231378
Clase de artículo	29E

Descripción

Suministro:

Adaptador reductor para conexión con el líquido refrigerante.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

$D_{min.} = 1/2 \text{ Ø de mango} + H + \text{Desplazamiento central } L_3 \text{ cabezal de corte.}$

Cómoda orientación de la barra de mandrinar mediante el cabezal de equipamiento n.º 265001.

Refrigeración interior: sí

Sistema: DM

Longitud total L: 660 mm

Desplazamiento central H cuerpo de base: 5 mm

Zona S no sujetable: 239 mm

Longitud de sujeción recomendada: 200 mm

Juego de tornillos de montaje: 269026 3

Descripción técnica

Sistema	DM
Longitud de sujeción recomendada	200 mm
Desplazamiento central H cuerpo de base	5 mm
Zona S no sujetable	239 mm
Juego de tornillos de montaje	269026 3
Manguera de conexión de alta presión	269207

Conector enchufable para conexión con el líquido refrigerante	269208
Longitud total L	660 mm
cabezales de corte intercambiables	264838; 264839
Serie	Master Mute
Profundidad de giro interior hasta	11×D
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cuerpo de base barra de mandrinar