

Garant

Vástago de barra de mandrinar GARANT Master Mute Con amortiguación de vibraciones, 8xD, Ø del sistema / vástago: QC/25



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 264890 QC/25 |
| GTIN | 4062406231187 |
| Clase de artículo | 29E |

Descripción

Suministro:

Adaptador reductor para conexión con el líquido refrigerante.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

$D_{min.} = 1/2 \text{ Ø de mango} + H + \text{Desplazamiento central } L_3 \text{ cabezal de corte.}$

Cómoda orientación de la barra de mandrinar mediante el cabezal de equipamiento n.º 265001.

Refrigeración interior: sí

Sistema: QC

Longitud total L: 255 mm

Desplazamiento central H cuerpo de base: 2,5 mm

Zona S no sujetable: 107 mm

Longitud de sujeción recomendada: 100 mm

Juego de tornillos de montaje: 269026 1

Descripción técnica

| | |
|---|----------|
| Desplazamiento central H cuerpo de base | 2,5 mm |
| Zona S no sujetable | 107 mm |
| Longitud de sujeción recomendada | 100 mm |
| Sistema | QC |
| Juego de tornillos de montaje | 269026 1 |
| Conector enchufable para conexión con el líquido refrigerante | 269208 |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Manguera de conexión de alta presión | 269207 |
| Longitud total L | 255 mm |
| cabezales de corte intercambiables | 264834; 264835 |
| Serie | Master Mute |
| Profundidad de giro interior hasta | 8×D |
| Oscilación | amortiguado |
| Refrigeración interior | sí |
| Tipo de producto | Cuerpo de base barra de mandrinar |