

Garant**Vástago de barra de mandrinar GARANT Master Mute Con amortiguación de vibraciones, 11xD, Ø del sistema / vástago: QC/20****Datos de pedido**

Número de pedido	264894 QC/20
GTIN	4062406231200
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Mango reforzado con metal duro.

Suministro:

Adaptador reductor para conexión con el líquido refrigerante.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

$D_{min.} = 1/2 \text{ Ø de mango} + H + \text{Desplazamiento central } L_3 \text{ cabezal de corte.}$

Cómoda orientación de la barra de mandrinar mediante el cabezal de equipamiento n.º 265001.

Refrigeración interior: sí

Sistema: QC

Longitud total L: 260 mm

Zona S no sujetable: 119 mm

Longitud de sujeción recomendada: 80 mm

Juego de tornillos de montaje: 269026 1

Descripción técnica

Sistema	QC
Zona S no sujetable	119 mm
Longitud de sujeción recomendada	80 mm
Juego de tornillos de montaje	269026 1
Conector enchufable para conexión con el líquido refrigerante	269208

Manguera de conexión de alta presión	269207
Longitud total L	260 mm
cabezales de corte intercambiables	264834; 264835
Serie	Master Mute
Profundidad de giro interior hasta	11×D
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cuerpo de base barra de mandrinar