

## Garant

### Vástago de barra de mandrinar GARANT Master Mute Con amortiguación de vibraciones, 11xD, Ø del sistema / vástago: QC/32



#### Datos de pedido

Número de pedido	264894 QC/32
GTIN	4062406231323
Clase de artículo	29E

#### Descripción

##### Suministro:

Adaptador reductor para conexión con el líquido refrigerante.

##### Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

$D_{min.} = 1/2 \text{ Ø de mango} + H + \text{Desplazamiento central } L_3 \text{ cabezal de corte.}$

Cómoda orientación de la barra de mandrinar mediante el cabezal de equipamiento n.º 265001.

Refrigeración interior: sí

Sistema: QC

Longitud total L: 416 mm

Desplazamiento central H cuerpo de base: 6 mm

Zona S no sujetable: 151 mm

Longitud de sujeción recomendada: 128 mm

Juego de tornillos de montaje: 269026 1

#### Descripción técnica

Desplazamiento central H cuerpo de base	6 mm
Zona S no sujetable	151 mm
Sistema	QC
Longitud de sujeción recomendada	128 mm
Juego de tornillos de montaje	269026 1
Manguera de conexión de alta presión	269207

Conector enchufable para conexión con el líquido refrigerante	269208
Longitud total L	416 mm
cabezales de corte intercambiables	264834; 264835
Serie	Master Mute
Profundidad de giro interior hasta	11×D
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cuerpo de base barra de mandrinar