

**Mango encajable, 1/4 pulgada, Longitud total: 150****Datos de pedido**

Número de pedido	632840 150
GTIN	4062406231163
Clase de artículo	62A

Descripción**Ejecución:**

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Mediante cuadrado interior avellanado, cuadrado exterior y cuatro ranuras de agarre se pueden unir las piezas de accionamiento y de unión por ensamblaje "ciego".

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120.**

DIN 3122-E 6,3**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

Idóneo para :

Insertos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Longitud total: 150 mm

Descripción técnica

Longitud total	150 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Tipo de producto	Llave de vaso