

Garant
Cabezal de corte GARANT Master Mute, derecha, Sistema / tamaño de plaquita: GL/11

Datos de pedido

Número de pedido	264830 GL/11
GTIN	4062406231446
Clase de artículo	29D

Descripción
Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.º 264866; 264870 y 264874.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Refrigeración interior: sí

Sistema: GL

Interfaz / punto separación: 16 mm

Cabezal de corte intercambiable código ISO: SDUCR

Plaquita de corte adecuada: DC.. 0702..

Ángulo de inclinación: 93 grados

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$: 20 mm

Desplazamiento central L_3 : 11 mm

Descripción técnica

Longitud total L	16 mm
------------------	-------

Ø perforación previa mínima D _{min.}	20 mm
Tornillo para plaquita	269028 38
Sistema	GL
Desplazamiento central L ₃	11 mm
Interfaz / punto separación	16 mm
Serie	Master Mute
Cabezal de corte intercambiable código ISO	SDUCR
Ángulo de inclinación	93 grados
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 38	269028 38
--	-----------