

Garant**Mordazas de fijación compactas, Alcance de brazo A: 47mm****Datos de pedido**

Número de pedido	370143 47
GTIN	4062406233136
Clase de artículo	31K

Descripción**Ventaja:**

- **Forma constructiva compacta, repelente de la suciedad y la viruta.**
- **La escala de altura permite un ajuste previo rápido de la altura de sujeción.**
- **Pieza de presión montada de forma imperdible. Los adaptadores de pieza de presión se fijan mediante un inserto magnético.**
- **Posibilidad de montaje fácil a través del brazo de sujeción.**

Material:

Carcasa y brazo de presión de acero bonificado.

Suministro:

Mordazas de fijación compactas, tuerca corredera para ancho 14 mm y tornillo M12.

Partes opcionales:

Juego de piezas de presión n.º 370148.

Descripción técnica

Altura de sujeción S	0 - 90 mm
Alcance de brazo A	47 mm
Longitud L	95 mm

Anch. B	40 mm
Altura H	81 mm
Par máximo	105 Nm
Fuerza de apriete máxima	16 kN
Para rosca M	M12
Tipo de producto	Mordazas de fijación compactas

Accesorios

Soporte de elevación para mordaza de fijación compacta Altura H 80 mm	370146 80
Juego de piezas de presión, 3 piezas Tipo 3	370148 3