



## Terraaja HSS-E, MF: 16X1



### Datos de pedido

Número de pedido	141075 16X1
GTIN	4062406233761
Clase de artículo	12K

### Descripción

#### Ejecución:

Forma cerrada previamente hendida; **con corte inicial helicoidal por ambos lados.**  
**Corte inicial de 2 pasos. Lapeadas y nitradas**, ángulo de desprendimiento aprox. 15°. **Para aceros inoxidables y de alta resistencia.**

Sentido del corte: derecha

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 1 mm

Ø exterior: 45 mm

Altura: 14 mm

### Descripción técnica

Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Altura	14 mm
Tamaño de rosca	M16x1
Ø exterior	45 mm
Altura de paso	1 mm

Tipo de rosca	MF
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS E
Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha
Tipo de producto	Terraja

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		