



Terraaja, M: M12



Datos de pedido

Número de pedido	140460 M12
GTIN	4062406233396
Clase de artículo	12K

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida. **≥ M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 2 pasos.**

Lapeadas y nitradas, ángulo de desprendimiento aprox. 15°.

Sentido del corte: derecha

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 1,75 mm

Ø exterior: 38 mm

Altura: 14 mm

Descripción técnica

Ø exterior	38 mm
Altura	14 mm
Altura de paso	1,75 mm
Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Tamaño de rosca	M12

Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS E
Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha
Tipo de producto	Terraaja

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm ²	adecuado		
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		