

HOLEX
Terraaja, M: M6

Datos de pedido

Número de pedido	140460 M6
GTIN	4062406233358
Clase de artículo	12K

Descripción
Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida. **≥ M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 2 pasos.**

Lapeadas y nitradas, ángulo de desprendimiento aprox. 15°.

Sentido del corte: derecha

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 1 mm

Ø exterior: 20 mm

Altura: 7 mm

Descripción técnica

Tamaño de rosca	M6
Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Altura de paso	1 mm
Altura	7 mm
Ø exterior	20 mm

Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS E
Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha
Tipo de producto	Terraaja

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm ²	adecuado		
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		