

Garant**Foco LED con batería, Tipo: 2000****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 081444 2000 |
| GTIN | 4062406232887 |
| Clase de artículo | 01A |

Descripción**Ejecución:**

Foco LED con batería, con carcasa de aluminio robusta para el uso diario en entornos duros.

- **Módulos LED COB de alto rendimiento.**
- **Atenuable en 5 niveles de 10 - 100 %.**
- **Control práctico del estado de la pila mediante el indicador LED directamente en la lámpara.**
- **Soporte con perforación de 10 mm integrada para el montaje en soportes comunes.**

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye cable de carga USB y bloque de alimentación enchufable.

Descripción técnica

| | |
|--------------|--------------|
| Zona ATEX | ninguno |
| Tipo batería | Ion de litio |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Clase de protección IP | IP 67 |
| Tensión de batería | 7,3 V |
| Duración ilumin. | 2 - 20 h |
| Bombilla | Módulo LED |
| Altura total | 163 mm |
| Longitud total | 163 mm |
| Anchura total | 63 mm |
| Suministro de energía | a batería |
| Cantidad de baterías contenidas | 1 |
| Capacidad de la batería | 4 Ah |
| Peso | 790 g |
| Corriente de alumbrado | 200 - 2000 lm |
| Tipo de producto | Foco |

Accesorios

| | |
|--|----------------|
| Piezas de repuesto de lámparas de batería Tipo 3 | 081434 3 |
| Piezas de repuesto de lámparas de batería Tipo 4 | 081434 4 |
| Batería de iones de litio Capacidad de la batería 4000 mAh | 081431 4000 |
| Cargador USB Tipo CABLE | 081455 CABLE |
| Cargador USB Tipo CHARGER | 081455 CHARGER |
| Lente de recambio con junta Tipo 1 | 081454 1 |