

**Garant****Foco LED con batería, Tipo: 3000****Datos de pedido**

Número de pedido	081445 3000
GTIN	4062406232894
Clase de artículo	01A

**Descripción****Ejecución:**

Foco LED con batería, con carcasa de aluminio robusta para el uso diario en entornos duros.

- **Módulos LED COB de alto rendimiento.**
- **Atenuable en 5 niveles de 10 - 100 %.**
- **Control práctico del estado de la pila mediante el indicador LED directamente en la lámpara.**
- **Soporte con perforación de 10 mm integrada para el montaje en soportes comunes.**

Uso flexible. Posibilidad de funcionamiento con batería o con la red eléctrica.

**Función:**

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

**Suministro:**

Incluye cargador.

**Descripción técnica**

Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería

Peso	1720 g
Capacidad de la batería	4,4 Ah
Longitud total	234 mm
Duración ilumin.	1 - 14 h
Altura total	233 mm
Corriente de alumbrado	400 - 4000 lm
Cantidad de baterías contenidas	1
Bombilla	Módulo LED
Clase de protección IP	IP 67
Anchura total	88 mm
Tensión de batería	11,1 V
Zona ATEX	ninguno
Tipo de producto	Foco

## Accesorios

Piezas de repuesto de lámparas de batería Tipo 7	081434 7
Piezas de repuesto de lámparas de batería Tipo 5	081434 5
Cargador Tipo CHARGER	081456 CHARGER
Batería de iones de litio Capacidad de la batería 4400 mAh	081431 4400
Lente de recambio con junta Tipo 2	081454 2
Piezas de repuesto de lámparas de batería Tipo 6	081434 6