

Garant**Lámpara de trabajo de LED con batería, Tipo: 200****Datos de pedido**

Número de pedido	081441 200
GTIN	4062406232900
Clase de artículo	01A

Descripción**Ejecución:**

Lámpara de trabajo LED con batería, de construcción delgada y robusta, con múltiples posibilidades de aplicación. Control práctico del estado de la pila mediante el indicador LED directamente en la lámpara.

- **Luz principal atenuable en continuo de 10 - 100 %.**
- **Función de foco integrada.**
- **Uso flexible gracias al pie magnético giratorio en 180°, así como el gancho de suspensión plegable y giratorio.**

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye cable de carga USB C y bloque de alimentación enchufable.

Nota:

Para montar en paredes perforados Easyfix, pedir al mismo tiempo la placa base 955820 tam. 2.

Descripción técnica

Longitud total	200 mm
Cantidad de baterías contenidas	1
Peso	157 g
Corriente de alumbrado	20 - 200 lm
Suministro de energía	a batería
Clase de protección IP	IP 65
Tensión de batería	3,7 V
Zona ATEX	ninguno
Anchura total	39 mm
Capacidad de la batería	1,2 Ah
Duración ilumin.	2 - 20 h
Bombilla	Módulo LED
Tipo batería	Ion de litio
Tipo de producto	Lámpara de trabajo

Accesorios

Cargador USB Tipo CABLE	081432 CABLE
Piezas de repuesto de lámparas de batería Tipo 1	081434 1
Batería de iones de litio Capacidad de la batería 1200 mAh	081431 1200
Cargador USB Tipo CHARGER	081432 CHARGER