

Garant**Lámpara de trabajo de LED con batería, Tipo: 500****Datos de pedido**

Número de pedido	081442 500
GTIN	4062406236113
Clase de artículo	01A

Descripción**Ejecución:**

Lámpara de trabajo LED con batería, de construcción delgada y robusta, con múltiples posibilidades de aplicación. Control práctico del estado de la pila mediante el indicador LED directamente en la lámpara.

- **Luz principal atenuable en continuo de 10 - 100 %.**
- **Función de foco integrada.**
- **Uso flexible gracias al pie magnético giratorio en 180°, así como el gancho de suspensión plegable y giratorio.**

Cargador compatible con el sistema GARANT easyFix. Carga sin complicaciones y lista para el uso en todo momento.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye cable de carga USB C y bloque de alimentación enchufable.

Nota:

Para montar en paredes perforados Easyfix, pedir al mismo tiempo la placa base 955820 tam. 2.

Descripción técnica

Clase de protección IP	IP 65
Bombilla	Módulo LED
Cantidad de baterías contenidas	1
Tipo batería	Ion de litio
Anchura total	47 mm
Tensión de batería	3,7 V
Corriente de alumbrado	50 - 500 lm
Duración ilumin.	2 - 20 h
Capacidad de la batería	3 Ah
Peso	257 g
Suministro de energía	a batería
Longitud total	230 mm
Zona ATEX	ninguno
Tipo de producto	Lámpara de trabajo

Accesorios

Cargador USB Tipo CABLE	081432 CABLE
Batería de iones de litio Capacidad de la batería 3000 mAh	081431 3000
Cargador USB Tipo CHARGER	081432 CHARGER
Piezas de repuesto de lámparas de batería Tipo 2	081434 2
Estación de carga Easy Fix Tipo 500	081453 500