



Micrómetro para exteriores con superficies de medición en forma de plato y husillo no giratorio, Capacidad de medición: 75-100mm



Datos de pedido

Número de pedido	423005 75-100
GTIN	4062406237783
Clase de artículo	42B

Descripción

Ejecución:

Con discos de medición templados de gran superficie. Arco forjado y lacado.

Versión con husillo no giratorio.

Aplicación:

Para la medición de pasos entre dientes de ruedas dentadas rectas y helicoidales a partir del módulo 0,8.

Suministro:

A partir de tam. 25 -50 incluida 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

Lectura	0,01 mm
Ø de disco de medición	19,5 mm
Calibración	B2
Calibración	B1
Calibración	B2
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Capacidad de medición	75 - 100 mm
Paso de husillo	0,5 mm

Paralelismo de las superficies de medición	5 µm
Ø de varilla	8 mm
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100

Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 75 mm	421100 75
--------------------------------------	-----------