

**Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 0-25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	420430 0-25
GTIN	4062406237509
Clase de artículo	42B

Descripción**Ejecución:****Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.**

usillo de medición templado y rectificado. Bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante.

Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

Con carraca sensitiva combinada para manejo con una mano y manejo en soporte.**Suministro:**

A partir de tam. 25 -50 incluida 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 25 mm
Calibración	B1
Lectura	0,01 mm
Ø de tambor de medición	20,5 mm
Ø de varilla	6,5 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Norma	DIN 863
Carraca sensitiva	sí

Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022010 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 25 mm	022000 25