



Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 25-50mm



Datos de pedido

Número de pedido	420430 25-50
GTIN	4062406237714
Clase de artículo	42B

Descripción

Ejecución:

Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.

usillo de medición templado y rectificado. Bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante.

Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

Con carraca sensitiva combinada para manejo con una mano y manejo en soporte.

Suministro:

A partir de tam. 25 -50 incluida 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

Lectura	0,01 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Calibración	B2
Capacidad de medición	25 - 50 mm
Ø de tambor de medición	20,5 mm
Ø de varilla	6,5 mm
Norma	DIN 863
Carraca sensitiva	sí

Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100

Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 25 mm	421100 25
--------------------------------------	-----------