



## Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 50-75mm



### Datos de pedido

Número de pedido	420430 50-75
GTIN	4062406237721
Clase de artículo	42B

### Descripción

#### Ejecución:

**Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.**

usillo de medición templado y rectificado. Bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante.

Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

**Con carraca sensitiva combinada para manejo con una mano y manejo en soporte.**

#### Suministro:

A partir de tam. 25 -50 incluida 1 barra de ajuste.

### Descripción técnica

Graduación tambor de medición	1/50 mm
Calibración	B2
Ø de tambor de medición	20,5 mm
Lectura	0,01 mm
Ø de varilla	6,5 mm
Capacidad de medición	50 - 75 mm
Norma	DIN 863
Carraca sensitiva	sí

Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

### Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100

### Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 50 mm	421100 50
--------------------------------------	-----------