



Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 75-100mm



Datos de pedido

Número de pedido	420430 75-100
GTIN	4062406237738
Clase de artículo	42B

Descripción

Ejecución:

Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.

usillo de medición templado y rectificado. Bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante.

Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

Con carraca sensitiva combinada para manejo con una mano y manejo en soporte.

Suministro:

A partir de tam. 25 -50 incluida 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

Capacidad de medición	75 - 100 mm
Calibración	B2
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Lectura	0,01 mm
Ø de tambor de medición	20,5 mm
Ø de varilla	6,5 mm
Norma	DIN 863
Carraca sensitiva	sí

Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022050 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022040 100

Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 75 mm	421100 75
--------------------------------------	-----------