

Garant
Terraaja, G: G2


Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 142050 G2 |
| GTIN | 4062406235994 |
| Clase de artículo | 11K |

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida; **corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.**

Aplicación:

Para rosca de tubo cilíndrica Whitworth DIN ISO 228/1.

Norma: EN 24231

Pasos por pulgada: 11

Ø de rosca: 59,6 mm

Ø exterior: 105 mm

Altura: 22 mm

Descripción técnica

| | |
|-------------------|---------|
| Ø exterior | 105 mm |
| Pasos por pulgada | 11 |
| Tamaño de rosca | G2 |
| Sentido del corte | derecha |

| | |
|---------------------|-----------|
| Altura | 22 mm |
| Ø de rosca | 59,6 mm |
| Clase de tolerancia | A |
| Tipo de rosca | G |
| Ángulo de flanco | 55 grados |
| Material de corte | HSS |
| Norma | EN 24231 |
| Tipo de producto | Terraja |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado con restricciones | | |
| Acero < 500 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 750 N/mm ² | adecuado | | |
| Aceite | adecuado | | |
| seco | adecuado con restricciones | | |