

**Garant****Alicates regulables con ajuste preciso de muescas, negro, Longitud total: 250mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	706001 250
GTIN	4062406238988
Clase de artículo	71B

## Descripción

### Ejecución:

Articulación empotrada con protección antienganche para evitar lesiones. **Ajuste fino** pulsando un botón accionado por resorte, que también permite un ajuste rápido directamente en la pieza de trabajo. Mordazas dentadas, entalladas, autoenganchables. Dentado contrarrotante adicional en la zona de la mordaza trasera para un agarre agresivo. Superficie fosfatada de manganeso, mordazas pulidas. Brazos configurados ergonómicamente, con revestimiento de plástico antideslizante.

### Norma:

**DIN ISO 8976**

### Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.

## Descripción técnica

Abertura de sujeción para hexágono	46 mm
Longitud total	250 mm
Número de enclavamientos ajuste preciso	25
Abertura de sujeción para tubos	2 pul
Superficie	fosfatado de manganeso, mordazas pulidas
Norma	DIN ISO 8976
Versión mordaza	mordazas dentadas, entalladas

Material	Acero al cromo-vanadio
exento de chispas	no
Ajuste rápido	sí
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos	sí
Autoenganche	sí
Protección antienganche	sí
Tipo de producto	Llave para tubos y alicate regulables