

Garant**Surtido de alicates para electrónica 4 piezas, Número de alicates: 4****Datos de pedido**

Número de pedido	700161 4
GTIN	4062406239213
Clase de artículo	71A

Descripción**Ejecución:**

Las dos piezas de los alicates están troqueladas con precisión y ensambladas de forma exacta a través de perforaciones cuidadosamente realizadas y superficies rectificadas. Los alicates de corte tienen un corte cizallante fácil. Con muelle de apertura para un manejo sencillo. **Cubiertas de mangos de 2 componentes** de plástico antiestático. **Adecuados para componentes ESD.**

Material:

Acero al carbono (C70), troquelado con precisión y sometido a tratamiento térmico, con un fosfatado sin reflexiones.

Suministro:

- 1 alicate de corte lateral para electrónica n.º 726682 (cabeza estrecha – 9,5 mm): Tam. 130
- 1 alicate de corte oblicuo para electrónica n.º 726702 (cabeza normal – 13,5 mm): Tam. 135
- 1 alicate plano para electrónica n.º 727142: Tam. 145
- 1 alicate de punta para electrónica n.º 727162: Tam. 155

Descripción técnica

Número de alicates	4
propiedad electrostática	EGB/ESD

Bisel de corte	sin filo de corte
Tipo de producto	Alicate multifunción

Accesorios

Alicates planos para electrónica Longitud total 135 mm	727142 135
Alicates de corte lateral para electrónica modelo estrecho Longitud total 130 mm	726682 130
Alicates de corte lateral liso para electrónica, fillos más gruesos Longitud total 135 mm	726702 135